




ENOLA_B

Wandleuchte, QPAR51, rund, up/down, messing, max. 50 W, inkl. Zierring messing

Die puristische Wandanbauleuchte ENOLA_B besteht aus einer Aluminium / Stahl Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben schwarz, weiß, messing und silbergrau. Dank der Position der zwei verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte zwei gleiche, jedoch entgegengesetzte Lichtkegel (UP/DOWN) der zum Einsatz gebrachten Hochvolthalogenleuchtmittel des Typs GU10. ENOLA_B ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	151803
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	2
Leuchtmittel inklusive	Nein
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Höhe	22 cm
Durchmesser	6.8 cm
Tiefe	8.5 cm
Nettogewicht	0.555 kg
Bruttogewicht	0.682 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Wattage	50 W
Farbe	gold
BIG WHITE Seite	217

Leuchtmittlempfehlung

1004973	LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 3000K 36°
1005075	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, grau
1005078	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, grau
1005311	QPAR51 GU10 tunable smart , LED Leuchtmittel weiß / transparent 5W 2700-6500K CRI90 38°

Zubehör

151840	ZIERRING , für ENOLA_-B, schwarz
--------	----------------------------------