



CG 17-125 Inox

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Handlicher 1 700 W Compact-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und hoher Leistungsreserve für die Edelstahlbearbeitung.

Bestellnummer: 7 222 82 60 00 0



FEIN Vorteile

- > Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- > Langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
- > Flexible Anwendungsmöglichkeiten aufgrund variabler Drehzahl.
- > Umfangreicher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff.
- > Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- > Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- > Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- > Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- > Industriekabel H07, 4m Länge.

Lieferumfang

- ✓ 1 Schutzhaube
- ✓ 1 Schlüssel
- ✓ 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- ✓ 1 Anti-Vibrationshandgriff

Ausstattung

- ✓ Sanftanlauf
- ✓ Elektronischer Überlastschutz
- ✓ Wiederanlaufschutz
- ✓ Elektronische Drehzahlvorwahl
- ✓ Blockierüberwachung
- ✓ Rückschlagkontrolle

Anwendung

Schruppen



Entgraten





Trennen	★
Bürsten	★
Satinieren	★★
Polieren	★★

★ geeignet

★★ sehr gut geeignet



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 700 W
Leistungsabgabe	1 010 W
Leerlaufdrehzahl	2 200 - 7 500 1/min
Flansche	M 14
Schleifscheibe Ø	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,40 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	92 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	103 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	5 m/s ²
Vibrationswert 2 ahv 3-Weg	2 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Ka	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

