

Gehäuse-Set - EH 22,5-KIT-FB+CDS/ABS-PC-7035 + 2MKDS34 - 1311033

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Leergehäuse zur Montage auf Tragschiene, lichtgrau 7035, Breite: 22,6 mm, Höhe: 77 mm, Tiefe: 50,2 mm, einschl. 2 Stück Leiterplattenklemmen, 4-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm², Nennstrom: 24 A, 400 V, Leiterplattenfläche: 1310 mm²



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 063151 588984
GTIN	4063151588984
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	36,730 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	50,950 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Kurzbezeichnung	Gehäuse-Set
Typ	EH 22,5-KIT-FB+CDS/ABS-PC-7035 + 2MKDS34
Art.-Nr.	1311033
Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäuseserie	EH
Artikelfamilie	EH 22,5
Ausführung	Gehäuseunterteil mit Fußriegel, flache Bauform
Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Montageart	Tragschienenmontage
Anschlussebenen	1 (beidseitig)
Lüftungsöffnung vorhanden	ja

Gehäuse-Set - EH 22,5-KIT-FB+CDS/ABS-PC-7035 + 2MKDS34 - 1311033

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Polzahl	8 (Rastermaß: 3,08 mm)
---------	------------------------

Maßangaben

Bildunterschrift	Schematische Abbildung zur Veranschaulichung der Abmessungen des Artikels. Die Abbildung stellt nicht das gewünschte Produkt dar. Weitere Details siehe Produktzeichnungen unter dem Reiter „Downloads“.
Breite [w]	22,6 mm
Höhe [h]	77 mm
Tiefe [d]	50,2 mm
Tiefe ab Oberkante Tragschiene [d]	45,9 mm
Maße	18,5 mm x 71 mm (Leiterplattenabmessung)

Angaben zur Leiterplatte

Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	1
Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
Einbaulage	parallel zur Tragschiene
Leiterplattenfläche maximal	1310 mm ²
Art der Leiterplattenbefestigung	Verrastung

Materialangaben - Gehäuseunterteil

Material	ABS-PC
Farbe (RAL)	lichtgrau (7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Materialangaben - Gehäuseoberteil

Material	ABS-PC
Farbe (RAL)	lichtgrau (7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	95 %

Allgemeine Hinweise

Art des Hinweises	Montagehinweis
Hinweis	Beachten Sie bitte die Montageanleitung im Download-Bereich.

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Verpackungseinheit	1
Benennung Verpackungseinheiten	Stück
Art der Umverpackung	Karton

Gehäuse-Set - EH 22,5-KIT-FB+CDS/ABS-PC-7035 + 2MKDS34 - 1311033


Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schematische Abbildung zur Veranschaulichung der Abmessungen des Artikels. Die Abbildung stellt nicht das gewünschte Produkt dar. Weitere Details siehe Produktzeichnungen unter dem Reiter „Downloads“.

Set-Inhalt

Leiterplattenklemme - MKDS 3/ 4-5,08 - 1712805



Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: MKDS 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182702
eCl@ss 11.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

