

Gehäuse-Set - BC 107,6 - KIT - U11-7035 + 4SPTA12 - 1311009

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Elektronikgehäuse, Tragschienenmontage, lichtgrau 7035, Schwenkdeckel transparent, Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 60,7 mm, einschl. 4 Leiterplattenklemmen, 12-polig, Push-in, für 1 mm², Nennstrom: 9 A, 200 V, Leiterplattenfläche: 8740 mm²



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 063151 603243
GTIN	4063151603243
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	144,030 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Kurzbezeichnung	Gehäuse-Set
Typ	BC 107,6 - KIT - U11-7035 + 4SPTA12
Art.-Nr.	1311009
Gehäuseart	Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880
Gehäuseserie	BC
Artikelfamilie	BC 107,6
Ausführung	Gehäuseoberteil (U11) mit Lüftungsschlitzen
Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Montageart	Tragschienenmontage / Wandmontage
Anschlussebenen	1 (beidseitig)
Lüftungsöffnung vorhanden	ja

Gehäuse-Set - BC 107,6 - KIT - U11-7035 + 4SPTA12 - 1311009

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Polzahl	48 (Rastermaß: 3,5 mm)
---------	------------------------

Maßangaben

Bildunterschrift	Schematische Abbildung zur Veranschaulichung der Abmessungen des Artikels. Die Abbildung stellt nicht das gewünschte Produkt dar. Weitere Details siehe Produktzeichnungen unter dem Reiter „Downloads“.
Breite [w]	107,6 mm
Höhe [h]	89,7 mm
Tiefe [d]	60,7 mm
Tiefe ab Oberkante Tragschiene [d]	54,7 mm
Maße	81,54 mm x 107,3 mm (Leiterplattenabmessung)
Teilungseinheit	6 TE

Angaben zur Leiterplatte

Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	9
Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
Einbaulage	parallel zur Tragschiene
Leiterplattenfläche maximal	8740 mm²
Art der Leiterplattenbefestigung	Verrastung

Materialangaben - Gehäuseunterteil

Material	Polycarbonat
Farbe (RAL)	schwarz (9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Materialangaben - Gehäuseoberteil

Material	Polycarbonat
Farbe (RAL)	lichtgrau (7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	95 %

Allgemeine Hinweise

Art des Hinweises	Montagehinweis
Hinweis	Beachten Sie bitte die Montageanleitung im Download-Bereich.

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Verpackungseinheit	1
Benennung Verpackungseinheiten	Stück
Art der Umverpackung	Karton

Gehäuse-Set - BC 107,6 - KIT - U11-7035 + 4SPTA12 - 1311009


Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schematische Abbildung zur Veranschaulichung der Abmessungen des Artikels. Die Abbildung stellt nicht das gewünschte Produkt dar. Weitere Details siehe Produktzeichnungen unter dem Reiter „Downloads“.

Set-Inhalt

Leiterplattenklemme - SPTA 1/12-3,5 - 1752201



Leiterplattenklemme, Nennstrom: 9 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Anzahl der Potenziale: 12, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 12, Artikelfamilie: SPTA 1/, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 65 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 11.0	27182702
-------------	----------