
Spleißschutz-Presse

Bestelldaten:

Bestellbezeichnung	**Bestellnummer**
Spleißschutz-Presse	**AN00 007 962**



weitere Komponenten aus dem **telent**-Spleißschutzsystem:

Adapter für Spl.-S.-Presse	AN00 008 695
Spleißschutz 150 Stk/VPE	AN00 377 128-150
Spleißschutz 120 Stk/VPE	AN00 377 128-120
Spleißschutzhalter	AN00 867 460
Standardkassette	AN00 443 273

Das hier beschriebene Werkzeug dient dazu den **telent** - Spleißschutz auf die zu schützende Stelle der Glasfaser zu bringen. Dabei wird die Faser in ihrer Lage im Spleißschutz optimal fixiert. Sie wird von der dauerplastischen Masse vollständig umschlossen. Der Spleißschutz wird auf das für ein sicheres Ablegen im **telent** - Spleißschutzhalter erforderliche Maß gedrückt.

Bedienungsanleitung

1. Der Spleißschutz wird mit der Öffnung nach oben in den Stützprismen (A) abgelegt.
2. Die Faser wird zwischen Daumen und Zeigefinger beider Hände gehalten und über das Werkzeug gebracht. Ein Umgreifen ist während des Verarbeitungsvorganges nicht nötig.
3. Zur Ablage der Faser im Werkzeug wird der LWL in die V-Nut (B) eingeführt. Die Faser soll dabei leicht gespannt sein. Beide Daumen fixieren dann die Faser auf die konkaven Flächen (C) an beiden Seiten des Werkzeuges. Jetzt ist die Glasfaser in optimaler Lage zum Spleißschutz.
4. Durch Druck der Daumen senkrecht auf die Auflagen wird eine Bewegung der Klemmbacken (D) transversal zur Faser ausgelöst, die ein Schließen des Spleißschutzes bewirken.
5. Der Spleißschutz ist dann vollständig geschlossen, wenn sich beide Backen an der Oberkante berühren.
6. Nach Erreichen des Anschlages der Klemmbacken kann die geschützte Faser aus dem Werkzeug gehoben werden. Der verarbeitete Spleißschutz wird dabei freigegeben. Das Werkzeug fährt in Ausgangsstellung zurück.

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF TELENT GMBH, WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

© Alle Rechte bei **telent** GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberechte bei uns.

S V Zustand Status	Änderung Revision	Datum Date	Name
d	Bestelldaten	10.12.14	ga
c	telent--euromicron	15.02.13	ga
b	MC--telent	03.08.06	ga

	Datum/Date	Name
Bearb. Drawn	23.08.05	Gastmann
Gepr. Checked	29.08.05	Petry
Norm/STD		
Abt./Dept.	TCEN	

Maßstab / Scale | File: Spleißschutzpresse_BA_2016.des

Spleißschutzpresse

Blatt/Sheet

Bl.

Ers.f.:Repl. f: | Ers.d.:Repl. by:

telent
service • commitment • value

orig4h