

Benzin-Trennschleifer

EK6101

60,7 cm³ • 3,2 kW/4,4 PS • 350 mm

Trennschleifer für Schnitte in Beton und Rettungseinsätze

Ein leichter, aber kraftvoller Trennschleifer mit einem 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Bauarbeiten und Rettungseinsätze. Der leistungsstarke Motor erreicht 3,2 kW / 4,4 PS. Die max. Schnittleistung mit einer 350 mm Scheibe beträgt 130 mm.



Technische Details

Motorleistung	3,2 kW
Benzinbetrieben	✓
Hubraum	60,7 cc
Tankinhalt	0,7 L
Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Max. Schnitttiefe	130 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	350 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	108,6 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	99,6 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibration vorderer Griff	2,7 m/s ²
Vibration hinterer Griff	3,5 m/s ²
K-Wert Vibration	2,0 m/s ²
Produktgewicht	8,80 kg
Produktabmessung (L x B x H)	748 x 255 x 386 mm

EAN 4002829853962

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

958500009
Zündkerze



Optionales Zubehör

958500009
Zündkerze



988394610
Druckwassertank



B-13275
Diamantsch. 350x25,4mm Asphalt



B-13465
Diamantsch. 350x25,4 QUASAR



B-70839
Trennscheibe 350 mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

