

Kapp- und Gehrungszugsäge

LS0714BN

1.010 W • 190 mm • 6.000 min⁻¹

Leichte, kompakte und tragbare Säge für den professionellen mobilen Einsatz inkl. Staubsammelbox

Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.010 W starken Motor und hoher Schnittleistung von 52 x 300 mm. Max. Sägeblattdurchmesser 190 mm. Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen. Ein doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise.



Technische Details

Schnittleistung 90°	52 x 300 mm
Leistungsaufnahme	1010 W
Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	52 x 212 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	40 x 300 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 0 °
Max. Gehrung links / rechts	47 / 57 °
Sägeblatt	190 x 20 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	101 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	13,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	670 x 430 x 458 mm

EAN 0088381750462

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122571-8

Schraubklemme kpl.



192621-3

Auflageverlängerung R / L



194175-6

Staubbox



762001-3

Einsteldreieck



783203-8

6-kant-Stiftschlüssel



B-04298

HM-Sägeblatt 190x20mm, 24Z

