

# Akku-Kühl- und Wärmebox

## CW002GZ01

40V max. • 18V • 50 l • -18° C bis +60° C

Akku-Kühl- und Wärmebox zum effektiven Kühlen auf bis zu -18° C, oder zum Warmhalten bis 60° C

Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 24,5 Stunden Betriebszeit. Die Temperatur ist stufenweise einstellbar, ein großes Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur sowie den Akku-Ladestand. Mit 50 Liter Fassungsvermögen für bspw. 15 x 2,0 l PET-Flaschen. Mit je zwei Akku-Steckplätzen für 18 V und 40 V max. Akkus. Inklusive USB-Ladebuchse, z. B. für Smartphones.



### Technische Details

Tool Category	Komfort
Akkusystem LXT	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	18V / 40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Temperaturbereich	-18 - +60 °
Wechselspannung	100 - 240 V
Spannung Zigarettenanzünder	12 / 24 V
Kapazität	50 L
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	25,6 - 29,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	867 x 465 x 476 mm

### Spezifikationen

- Mit Kompressor-Kühlsystem für eine hervorragende Kühlleistung auch im Dauerbetrieb
- LED-Display mit Anzeige der Innentemperatur und der Akkuladestände
- IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs
- Klappbarer Tragegriff für den Transport auf Rollen
- Sieben einstellbare Kältestufen von -18° bis 10° C (-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C).
- Sieben einstellbare Heizstufen von 30° bis 60° C (30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C).
- Akkukasten mit Deckel zum Schutz der Batterie vor Wasser, Staub und direkter Sonnenstrahlung
- Flaschenöffner an der Geräteseite zum Öffnen von Flaschen mit Kronkorken

EAN 0088381772518

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

WL00000002  
12/24V Adapter KFZ



WL00000313  
Steckernetzteil

## Service

Bedienungsanleitung 

Explosionszeichnung 