

Akku-Kühl- und Wärmebox

CW003GZ01

40V max. • 18V • 7 l • -18° C bis +60° C

Akku-Kühl- und Wärmebox zum effektiven Kühlen auf bis zu -18° C, oder zum Warmhalten bis 60° C

Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 24,5 Stunden Betriebszeit. Die Temperatur ist stufenweise einstellbar, ein großes Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur sowie den Akku-Ladestand. Mit 7 Liter Fassungsvermögen für bspw. 6 x 500 ml PET-Flaschen. Mit einem Akku-Steckplatz für 18 V oder 40 V max. Akkus. Inklusive USB-Ladebuchse, z. B. für Smartphones.



Technische Details

Tool Category	Komfort
Antriebsart	Akku
Akkusystem LXT	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	18V / 40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
System	XGT 40Vmax/80V max
Temperaturbereich	-18 - +60 °
Wechselspannung	100 - 240 V
Spannung Zigarettenanzünder	12 / 24 V
Kapazität	7 L
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	7,9 - 9,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	456 x 245 x 308 mm

Spezifikationen

- Mit Kompressor-Kühlsystem für eine hervorragende Kühlleistung auch im Dauerbetrieb
- IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs
- Klappbarer Tragegriff für den Transport auf Rollen
- Akkukasten mit Deckel zum Schutz der Batterie vor Wasser, Staub und direkter Sonnenstrahlung
- LED-Display mit Anzeige der Innentemperatur und der Akkuladestände
- Flaschenöffner an der Geräteseite zum Öffnen von Flaschen mit Kronkorken
- Sieben einstellbare Kältestufen von -18° bis 10° C (-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C).
- Sieben einstellbare Heizstufen von 30° bis 60° C (30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C).

EAN 0088381768955

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Mitgeliefertes Zubehör

A-71093
Schultergurt



WL00000002
12/24V Adapter KFZ



WL00000058
Steckernetzteil

