


ELEKTROMECHANISCHE 16A-STROMSTOSSSCHALTER 4-POLIG S12-400-/310-/220-



S12-220-230V



S12-400-/310-/220-

4-polig 16 A/250 V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer: **nur Impulssteuerung**. Steuerleistungsbedarf 12-15 W.

Kontakte: 4 Schließer, 3 Schließer und 1 Öffner, 2 Schließer und 2 Öffner.

Kontaktabstand 3 mm.

25 A-Geräte XS12, Seite 18-5.

Anrastbares Kontaktmodul KM12.



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
http://eltako.com/redirect/S12-400-*310-*220

Technische Daten Seite 18-7.

S12-400-230V	4 Schließer 16 A	Art.-Nr. 21400030	53,70 €/St.
S12-310-230V	3 S + 1 Ö 16 A	Art.-Nr. 21310030	53,70 €/St.
S12-220-230V	2 S + 2 Ö 16 A	Art.-Nr. 21220030	53,70 €/St.