



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Schlagbohrschrauber

GSB 18V-45



Mehr Arbeit, keine Grenzen

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	21/45/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.900 min ⁻¹
Akkuspannung	18,0 V

Bestellnummer 0 601 9K3 300

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	21/45/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.900 min ⁻¹
Akkutyp	Lithium-Ionen
Schlagzahl, max.	27.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18,0 V
Gewicht exkl. Akku	1 kg
Drehmomentstufen	20+2
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	221 x 231 x 95 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schlagbohren in Mauerwerk

Schwingungsemissionswert ah	12,2 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Einfache Handhabung und Bedienung durch kompaktes Design
- Hocheffizienter, bürstenloser Motor verlängert die Betriebszeit pro Ladung und die Werkzeuglebensdauer
- Ideal zum Schrauben in Holz und Bohren in Holz, Metall und Mauerwerk an engen Stellen
- Erhöhte Effizienz dank maximaler Arbeitsdrehzahl von bis zu 1.900 min⁻¹
- Kompaktheit auf höchstem Niveau mit starker Leistung und bürstenlosem Motor

