



HSS TIN DIN 338

STAHLBOHRER

Titan-Nitrid beschichteter Hochqualitäts-Stahlbohrer.




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Besonders hohe Lebensdauer und Bohrleistung durch Titannitrid-Beschichtung
- In spezieller HSS Qualität für hohe Standzeit
- Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren
- Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
- Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
- Einsatzbereich: Stahl (legiert und unlegiert), Eisen, Guss, Bleche, Buntmetalle, Kunststoffe, Stahl- und Stahlguss





Infos Website

Produktgruppe
0950



CYL

Durchmesser
1–13 mm



PROFESSIONAL



Drehbohren



				
29252 8	1	12	34	1
29253 5	1.5	18	40	1
29254 2	2	24	49	1
29255 9	2.5	30	57	1
29256 6	3	33	61	1
29257 3	3.2	36	65	1
29258 0	3.3	36	65	1
29259 7	3.5	39	70	1
29260 3	4	43	75	1
29261 0	4.2	43	75	1
26262 7	4.5	47	80	1
29263 4	4.8	52	86	1
29264 1	5	52	86	1
29265 8	5.5	57	93	1
29266 5	6	57	93	1
29267 2	6.5	63	101	1
29268 9	7	69	109	1
29269 6	7.5	69	109	1
29270 2	8	75	117	1
29271 9	8.5	75	117	1
29272 6	9	81	125	1
29273 3	9.5	81	125	1
29274 0	10	87	133	1
29275 7	10.5	87	133	1
29276 4	11	94	142	1
29277 1	11.5	94	142	1
29278 8	12	101	151	1
29279 5	12.5	101	151	1
29280 1	13	101	151	1

MULTIPACK

				
29281 8	1	12	34	10
29282 5	1.5	18	40	10
29283 2	2	24	49	10
29284 9	2.5	30	57	10
29285 6	3	33	61	10
29286 3	3.2	36	65	10
29287 0	3.3	36	65	10
29288 7	3.5	39	70	10

				
29289 4	4	43	75	10
29290 0	4.2	43	75	10
29291 7	4.5	47	80	10
29292 4	4.8	52	86	10
29293 1	5	52	86	10
29294 8	5.5	57	93	10
29295 5	6	57	93	10
29296 2	6.5	63	101	10
29297 9	7	69	109	10
29298 6	7.5	69	109	10
29299 3	8	75	117	10
29300 6	8.5	75	117	10
29301 3	9	81	125	10
29302 0	9.5	81	125	10
29303 7	10	87	133	10
29304 4	10,5	87	133	5
29305 1	11	94	142	5
29306 8	11.5	94	142	5
29307 5	12	101	151	5
29308 2	12.5	101	151	5
29309 9	13	101	151	5

SETS



		
*1	29350 1	Ø 2/3/4/5/6/8 6
*2	29351 8	Ø 2/2,5/3/3,5/...7/7,5/8 13
*3	29352 5	Ø 1/1,5/2/2,5/...9/9,5/10 19
*4	29353 2	Ø 1/1,5/2/2,5/...12/12,5/13 25