

Akku- Metallhandkreissäge

CS002GZ

40V max. • 185 mm • 3.500 min⁻¹

Kompakte und durchzugsstarke Metallhandkreissäge mit 67 mm Schnitttiefe

Zum sauberen Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall. Leicht abnehmbare und stoßfeste Staubsammelbox, für eine schnelle Entleerung und Sägeblattwechsel. Mit Konstantelektronik, elektronischer Motorbremse und leuchtstarker Doppel-LED. Sicherer Halt und präzise Führung durch den zusätzlichen Bügelgriff.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkusysteme	XGT 40Vmax/80V max
Leerlaufdrehzahl	3500 min ⁻¹
max. Schnittleistung	67 mm
Bohrung	30 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	113 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	102 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Metall	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,2 - 5,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	350 x 232 x 270 mm

EAN 0088381764971

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Mit Motorbremse
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

E-12859

Sägeblatt 185x1,4x30, 45Z EFFICUT



164095-8

Parallelanschlag



783203-8

6-kant-Stiftschlüssel



Optionales Zubehör

E-12859

Sägeblatt 185x1,4x30, 45Z EFFICUT



E-12865

Sägeblatt 185x1,4x30, 60Z EFFICUT



164095-8

Parallelanschlag



821552-6

MAKPAC Gr. 4



Service

Explosionszeichnung

