Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Winkelschleifer

PRO HEAVY DUTY GWS 17-125 SB



Neues, besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang, mit Drehzahlvorwahl und intelligentem Bremssystem

Die wichtigsten Daten

Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min-1
Scheiben-Ø	125 mm

Bestellnummer 0 601 7D0 700

Technische Daten

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min-1
Schleifspindelgewinde	M14
Haupthandgriff	Stabhandgriff
Scheiben-Ø	125 mm
Bohrung, Ø	22,23 mm
Gewicht	2,3 kg
Schalter	Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	130 x 390 x 160 mm
Spannung, elektrisch	230 V
Spannungsbereich	220 – 240 V

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Oberflächenschleifen (Schruppen)

Schwingungsemissionswert ah	4,6 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Schleifen mit Schleifblatt

Schwingungsemissionswert ah	3,2 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Vorteile:

- Intelligentes Bremssystem für schnellen Scheibenstillstand bei Werkzeugabschaltung und Drop Control
- KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control für hohen Anwenderschutz
- Hohe Leistung, sehr kleiner Griffumfang und ein besserer Staubschutz dank abnehmbarem Staubfilter



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/