



Artikelnummer 1169940  
EAN 4007123683031

## BESCHREIBUNG

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

## TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	BREMAXX	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabellänge	20 m	Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Typ F (Schuko)
Kabelbezeichnung	AT-N05V3V3-F 3G1,5	Schutzart (IP)	IP44
Kabelfarbe	orange		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	2	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2.32 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2.3 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	9,5 cm x 24 cm x 24 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	9,5 cm x 24 cm x 24 cm		

## LIEFERUMFANG

BREMAXX Verlängerungskabel IP44