


TASTENDER STAHLBUTTON

mit hohen Schutzklassen





Unser tastender Stahlbutton überzeugt durch hochwertige Materialien, Schutzklasse und Ergonomie. Er ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Durch das Design, dem großen Temperaturbereich und der Langlebigkeit ist unser Stahltaster für viele Anwendungen geeignet. Durch das Design der Oberfläche entstehen keine scharfen Kanten. Der Anschluss mittels eines Schraubterminals ermöglicht einen schnellen und einfachen Einbau in Ihr Projekt.

HAUPTMERKMALE




Kern- & Außenmaterial	Rostfreier Stahl
Material der Pins	Aluminiumoxid, Kupferbeschichtet
Tastentiefe	2.5 mm
Betriebsart	Tastend
Besonderheiten	Anschluss mittels Schraubklemme
Lieferumfang	Button, Dichtring, Mutter

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Nennlast	Resistiv: 2 A / 36 V DC
Minimallast	5 mA / 3 V DC
Lebensdauer	Elektronisch (resistiv): 2 A / 36 V DC: 20.000x Mechanisch: ≥ 500.000x
Anschlüsse	NO, NC
Isolationswiderstand	≥ 1000 MΩ
Durchschlagspannung	2500 V AC
Kontaktwiderstand	≤ 50 mΩ
Drehmoment Mutter	0.8 - 1.2 Nm
Sockelmaterial	PA66 flammhemmend
Betriebstemperatur / -feuchtigkeit	-20 bis 55°C mit max 90% rH




Button16C-01



SPEZIFISCHE INFORMATIONEN



Abmessungen Montageloch	Ø 16 x ≤ 2.5 mm
Gesamtabmessungen	Ø 18 x 21.2 mm
Gewinde	M16
Schutzgrad	IP60, IK09

Button19C-01



SPEZIFISCHE INFORMATIONEN

Abmessungen Montageloch	Ø 19 x ≤ 6.5 mm
Gesamtabmessungen	Ø 22 x 26.7 mm
Gewinde	M19
Schutzgrad	IP65, IK10



WEITERE INFORMATIONEN

Artikelnummer	Button16C-01 Button19C-01
EAN	4250236825069 (Button16C-01) 4250236825076 (Button19C-01)
Zolltarifnummer	8536 50 11 90