

KERN HFD-A07

Ladestation (Li-Ion)

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Ladestation

Bauform

Bauform	rechteckig
Abmessungen (B×T×H)	75×73×20 mm

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Akku & Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100-240V / 0,5A
Strombuchse für Netzteil	Wannenstecker 3-Pol 100 x 60 mm
Batterie-/Akkuart	Li-Ion
Batterieanschluss	2 pol Wannenstecker
Batterie-Kapazität	5.200 mAh
Batterie-Spannung	7,4 V
Anzahl Batterie-Zellen	4
Batterie - Aufbau/Form	Untrennbarer Zusammenschluss von Zellen (Pack)
Batterie-Kapazität (Wh)	38,48 Wh
Batterie - Lithium-Gehalt	3,12 g
Akku Ladezeit	6 h

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	45 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×90×55 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,331 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761243941
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

