



# Produktinformation

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.crosstools.de</b>	<b>Stein- und Fliesenschneidmaschine</b> <b>CSC 230-1200 PRO</b>	<b>68655</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>	
		4011458103263		
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VPE</b> <b>(Stk.)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	
-	-	-	-	-
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>		<b>Gewicht (kg)</b> <b>net. / brut.</b>
125,5	52,0	39,5	38 / 47	1

## Stein- und Fliesenschneidmaschine CSC 230-1200 PRO

Menge / Palette:

Menge / LKW:

### Kurzbeschreibung:

- Geeignet zum einfachen Schneiden aller Materialien wie Marmor, Granit, Fliesen, Ziegel, Beton- und Steinplatten
- Bequemste Arbeitsweise durch kugelgelagerten Arbeitsschlitten
- Geeignet für Gehrungs- und Jollyschnitte (0 - 45°)
- Sehr leistungsstarker Induktions-Motor mit 1.200 Watt (S6 15%)
- Optimale Kühlung der Diamantscheibe durch ein Pump-Kühlsystem
- Demontierbares Untergestell mit Rollen für den einfachen Transport
- Ausgestattet mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PCRD-Stecker)

### Technische Daten:

Motor:	500 W S1, 1.200 W S6 15%
Spannung / Frequenz:	230 V~ / 50 Hz
Leerlaufdrehzahl:	2.990 U/min
Scheibengröße:	230 x 25,4 x 2,4 mm
Schnitttiefe 0°:	max. 43 mm
Schnitttiefe 45°:	max. 37 mm
Schnittwinkel:	0 - 45°
Schnittlänge:	max. 920 mm
Arbeitsstisch:	960 x 400 mm

### Lieferumfang:

Inklusive passender Diamanttrennscheibe, Auflageerweiterung, Transportrollen und Wasserpumpe



### Prüfzeichen:

