

Akku-Kompressor

AC001GZ

XGT • 40V max. • Kessel • 7,6 l

Bürstenloser Akku-Kompressor aus dem 40 V max. XGT-System, zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen

Großer Tank für ausdauernden und gleichbleibenden Druck von bis zu 9,3 bar. Ölfreier Kompressor. Geräuscharm und geringes Gewicht. Der stabile umlaufende Rahmen schützt die Maschine und dient zugleich als Tragegriff für einen komfortablen Transport.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Maschinenkategorien	Spezialmaschinen
Antriebsart	Akku
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkuschutzsystem	✓
Akku-systeme	XGT 40Vmax/80V max
Leerlaufdrehzahl	2075 min ⁻¹
Luftfördermenge	34 L/min
Betriebsdruck	7,2 - 9,3 bar
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	11,6 - 12,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	302 x 434 x 382 mm

Spezifikationen

- Ölfreies Pumpensystem
- Leicht und handlich zum einfachen Transport auf die Baustelle

EAN 0088381772853

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Service

Explosionszeichnung

