

Diamantschleiftopf "Dry" 50 mm / M 14

Bestell-Nr.

628328000

EAN-Code

4061792190399

- Leistungsstarker Diamantschleiftopf mit Turbosegmenten Ø 50 mm/ M 14 Innengewinde
- Bestens geeignet für Ausbesserungsarbeiten und sauberen Kantearbeiten ohne Ausbrechen
- Extrem leistungsfähig auch bei kleineren Modellierarbeiten
- Anschluss M 14 zur Anwendung mit Winkelschleifer Ø 115 + 125 mm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s