

## FA6120 10-Jahres-Rauchwarnmelder - Optisch, versiegelte Lithiumbatterie

<b>Sensortyp</b>	Optisch
<b>Batterieart</b>	Versiegelte 10-Jahres-Lithiumbatterie



- Batteriebetriebener optischer Rauchmelder
- Reduziert Täuschungsalarme
- Große zentrale Testtaste
- Sleep Easy - Stummschaltung des Signaltons bei schwacher Batterie für 8 Stunden
- Warnung bei niedrigem Batteriestand - 'piepst' etwa alle 40 Sekunden, wenn die Batterie ausgetauscht werden muss
- Lauter 85 Dezibel Alarm
- Geeignet für Freizeitwohnfahrzeuge
- Einfache Installation - Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Leise Testfunktion ermöglicht diskrete Tests bei geringerer Lautstärke im Vergleich zu Standardwarnmeldern


### Technische Spezifikation



22  
0333  
EN 14604:2005+AC:2008  
Smoke Alarm Devices  
FSTDOP21006



22  
0832  
EN 14604:2005+AC:2008  
Smoke Alarm Devices  
FSTDOP21007

<b>Abmessungen</b>	118.1mm (Durchmesser) x 31.5mm (Tiefe)	
<b>Batterie</b>	Versiegelte 10-Jahres-Lithiumbatterie	
<b>Sensortechnologie</b>	Optisch	
<b>Alarmtonpegel</b>	85dB(A) bei 3m (Minimum)	
<b>Installation</b>	Wand/Decke	
<b>Betriebstemperatur</b>	+4°C bis +38°C	
<b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b>	Bis zu 90% RH (nicht kondensierend)	
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis +60°C	
<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	Bis zu 93% RH (nicht kondensierend)	
<b>Garantie</b>	5 Jahre	
<b>Zertifiziert gemäß</b>	EN 14604:2005+AC:2008	
<b>Gewicht</b>	138g	
<b>Fahrzeuge für Freizeitunterkünfte</b>	Ja	