HYDRAULIK-HUBTISCH-WAAGE

PCE-HLTS 500



- **Stufenlose Höhenverstellung von 350 ... 1130 mm**
- **Wiegebereich bis 500 kg**
- **Auflösung der Waage 0,2 kg**
- **Heben und Senken der Plattform per Knopfdruck.**
- **Senkvorgang dank Sicherheitsventil beim Stromausfall nicht möglich.**
- **Umlaufende Sicherheitsklemmleiste.**
- **Externes Bedienteil mit Hebetaster, Senktaster und Not-Aus.**
- **Soll / Ist Prüfung des Gesamtgewichts**
- **Stückzählfunktion**
- **Summierfunktion**

Die Hydraulik-Hubtisch-Waage hilft dank der stufenlosen Höhenregulierung beim schnelleren, bequemeren und rückenschonenden Arbeiten. Diese Hydraulik-Hubtisch-Waage besteht aus einem robusten Scherenhubtisch, der eine individuelle Arbeitshöhe von 350 .... 1130 mm ermöglicht. Die Hydraulik-Hubtisch-Waage kann eine Last von bis zu 500 kg heben und mit einer Auflösung von 0,2 kg verwiegen.

Die Hydraulik-Hubtisch-Waage bietet eine geschlossene Arbeitsfläche von 1300 x 850 mm. Die Arbeitsfläche der Hydraulik-Hubtisch-Waage wird durch eine Sicherheitsleiste umgeben, die im Falle einer Verklemmung den Senkvorgang sofort unterbricht, um eventuelle Personenschäden zu vermeiden.

Die Funktionen der Hydraulik-Hubtisch-Waage ermöglichen beispielweise, dank der einstellbaren Alarmgrenzwerte, ein vorgegebenes Istgewicht nicht zu überschreiten (Überladungssicherung). Die Stückzählfunktion kann für die Vollständigkeitsprüfung genutzt werden und eine Summierfunktion kann das Gesamtgewicht mehrerer Verwiegungen addieren und zum PC Übertragen oder auf einem optional erhältlichen Drucker mit Zeit und Datum drucken. Die Auslieferung der Hydraulik-Hubtisch-Waage erfolgt in zwei Teilen. Als erstes müssen die Wiegebalken auf dem Boden ausgerichtet und im Boden verankert werden. Im zweiten Schritt erfolgt die Verschraubung des Scherenhubtisches mit den Wiegebalken und die Spannungsversorgung der Waage und des Hydrauliktisches.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	500 kg
Auflösung [d]	0,2 kg
Genauigkeit	±1 kg

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Summierfunktion
Display Typ	LCD
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 25 mm
Schnittstelle	RS232, SUB-D9 Männlich
Tarierbereich	Mehrfachtara über den gesamten Wiegebereich
Abmessungen Wägeplatte	1300 x 850 mm
Abmessungen	Leitungslänge ca. 3 m Zuleitungslänge ca. 3,5 m Kabellänge zum Display ca. 5 m
Leistung	2,2 kW
Hubbereich	350 ... 1130 mm
Hub	780 mm
Hubantrieb	Hydraulisch
Hubgeschwindigkeit ohne Last	60 mm/s
Hubzyklen	Max. 10 pro Stunde / Max. ca. 30.000
Traglast	500 kg
Spannungsversorgung	Hubtisch 380 V / CEE 16A Waage 6 V Akku / 9 ... 12 V Netzteil
Akku/Batterie	1 x 6 V intern , Blei-Gel-Akku
Kapazität	4500 mAh
Gewicht	225000 g
Weitere Gewichte	Waage 55kg