

WIEGEBALKEN

PCE-SD 1500B



- » geeicht nach M III
- » mehrere Wiegungen Summieren
- » Prozent % Vergleichswiegung
- » Filter (Reaktionszeit) einstellbar
- » Tierwägungsfunktion
- » Stückzählfunktion
- » Ein Tarawert speicherbar
- » Länge des Kabels zum Display: 4 m
- » Kabellänge zwischen den Wiegebalken 5 m
- » Rezepturmischwiegung
- » Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max

Die geeichten Wiegebalken verfügen über einen Wägebereich von 10 ... 1500 kg, sind eichfähig und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Durch die flexibel verschiebbaren Wiegebalken, Kabellänge zwischen den beiden Wägebalken beträgt 5 m, sind die Wiegebalken gut zur Wiegung großer bzw. langer Objekte geeignet. Ebenso können auch "exotische" Palettengrößen, schnell und bequem, gewogen werden. Diese geeichten Wiegebalken sind aus lackiertem Stahl gefertigt. Die Mindestlast ist die Last, ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft. Die Wiegebalken zeigen auch kleinere Gewichte an, dürfen jedoch nicht im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden.

Die Wiegedaten können auf dem externen Display (an 4 m Kabel) sehr gut abgelesen werden. Das Anzeigegerät der geeichten Wiegebalken, kann auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Weitere Funktionen der geeichten Wiegebalken sind, Stückzählfunktion, Summierfunktion, min. / max. Anzeige, Filterfunktion, Tarafunktion, % Vergleichswiegung, Toleranzermittlung, Brutto / Netto Taste am Display uvm. Die integrierte RS-232-Schnittstelle erlaubt den Datenübertragung zu einem PC (Software-Paket, für die geeichten Wiegebalken, ist optional erhältlich).

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	1500 kg
Auflösung [d]	0,5 kg
Genauigkeit	0,5 kg
Eichwert [e]	0,5 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	4 m
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Tierwägungsfunktion, mehrere Wiegunen summieren, Stückzählfunktion, Prozent % Vergleichswiegun, Rezepturmischwiegun, Statistikfunktion
Einheit(en)	kg, lb, g, oz, ct, gr, dwt, t
Display Typ	LED
ZifferngröÙe [BxH]	Höhe: 20 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	10 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den gesamten Wägebereich
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display: 190 x 140 x 65 mm Wiegebalken: B 120 x L 1125 x H 77 ÷ 86mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 4 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP54, IP67
Spannungsversorgung	230 V AC 50 Hz, 8 V A
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V CR 2032 (Knopfzelle 3V) , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1125 x 120 x 77 mm
Gewicht	41000 g