

Akku- Magazinschrauber

DFR551

18V • 25-55 mm • 0-6.000 min⁻¹

Schnelles Schrauben mit Zuführautomatik und Push-Drive-Technologie für gegurtete Schrauben

Magazinschrauber mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Eintreibtiefe. Mit aktiviertem Push-Drive-Modus startet die Maschine automatisch durch eine Druckausübung auf den Schraubvorsatz. Dadurch wird die Leerlaufzeit minimiert und verlängert die Akku-Laufzeit. Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes. Der Akku-Magazinschrauber ist für 25 bis 55 mm Schrauben geeignet.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Schraubenlänge	25 - 55 mm
Schnellbauschrauben	4 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 6 000 min ⁻¹
Schalldruckpegel (L _{pA})	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1.5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 2,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	396 x 88 x 165 - 211 mm
Bürstenloser Motor	✓
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Produktgewicht	2,2 kg

Spezifikationen

- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- Mit praktischem Einhängebügel



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

191V02-0
Langbit PH2

191W94-5
Schraubvorsatz

821551-8
MAKPAC Gr. 3



835Y86-3
Tiefziehteil f. MAKPAC

Service

Explosionszeichnung

