


BODENWAAGE

PCE-SD 1500E



- » **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- » **Durchschnittliche Gewichtsermittlung**
- » **mehrere Wiegungen Summieren**
- » **Prozent % Vergleichswiegung**
- » **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- » **Tierwägungsfunktion**
- » **Stückzählfunktion**
- » **Ein Tarawert speicherbar**
- » **Rezepturmischwiegung**
- » **einstellbare bidirektionale RS-232 Schnittstelle**
- » **Druckersprachen Line Mode und EPL2**

Die Bodenwaage verfügt über einen Wägebereich von 10 ... 1500 kg, wird geeicht geliefert und ist durch ihre Massivbauweise für den stationären Einsatz vorgesehen. Die Mindestlast ist die Last, ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft. Die Bodenwaage zeigt auch kleinere Gewichte an, dürfen jedoch nicht im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden. Durch die robuste Ausführung und die große Plattform ist diese Bodenwaage besonders gut zur Wiegung großer Objekte geeignet. Die Bodenwaage ist aus lackiertem Stahl gefertigt und je nach Wiegekapazität in unterschiedlichen Plattformgrößen erhältlich. Optional sind für die Bodenwaage Auffahrampen erhältlich die ein befahren bzw. durchfahren ermöglichen. Das Anzeigegerät kann auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand befestigt werden, optional kann auch ein Edelstahl Stativ bestellt werden.

Die integrierte RS-232 Schnittstelle erlaubt einen bidirektionalen Datentransport von der Bodenwaage zum PC und ermöglicht Programmierern eine vielseitige Systemintegration. Mit einem optionalen Adapter können die Wiedaten auch auf einem USB Stick gespeichert werden. Eine weitere Systemintegration ermöglicht der optional erhältliche 4 ... 20 mA Analogausgang oder die Grenzwertfunktion mit OC Schaltkontakten. Ein direkter Druckeranschluss ist über die RS-232 Schnittstelle auch möglich.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	1500 kg
Auflösung [d]	0,5 kg
Genauigkeit	0,5 kg
Eichwert [e]	0,5 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	4 m
Messfunktionen	Durchschnittswert, MIN, MAX
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Tierwägun gsfunktion, Stückzählfunktion, Rezepturmischwiegun g, mehrere Wiegun gen Summieren, Prozent % Vergleichswiegun g
Einheit(en)	kg, lb, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngrö ße [BxH]	Hö he: 18 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	10 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den vollen Messbereich
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 3 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP67, IP54
Spannungsversorgung	230 V AC 50 Hz, 8 V A
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V CR 2032 (Knopfzelle 3V) , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1250 x 1250 x 80 mm
Gewicht	100000 g