

Akku-Trennschleifer

CE001GZ

XGT • 2x40V max. • 355 mm • 127 mm

Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz

Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt. AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	5300 min ⁻¹
max. Schnittleistung	127 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	355 mm
Stärke	5,0 mm
Bohrung	25,4 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	120 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	109 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	12,3 - 12,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	786 x 272 x 433

EAN 0088381760911

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Besonders geringe Vibrationen schützen den Anwender
- WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123121-2
Schlauchkupplung 1/2"



191W53-9
Adapterring-Set

782037-6
Steckschlüssel 13-19

Optionales Zubehör

B-13465
Diamantsch. 350x25,4 QUASAR



B-13552
Diamantsch. 350x25,4 COMET



B-54053
Diamantsch. 350x25,4 Nebula



B-55348
Diamantscheibe Rettung 355 mm



E-12996
Diamantscheibe



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

