EDELSTAHL WIEGEBALKEN

PCE-SD 3000B SST



- **geeicht nach M III**
- **mehrere Wiegungen Summieren**
- **Prozent % Vergleichswiegung**
- **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- **Tierwägungsfunktion**
- **Stückzählfunktion**
- **Ein Tarawert speicherbar**
- **Rezepturmischwiegung**
- **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- **einstellbare Automatische Abschaltung**
- **Brutto / Netto Taste am Display**

Unsere Edelstahl Wiegebalken verfügen über einen Wägebereich von 20 ... 3000 kg. Vor der Auslieferung wird die Waage gemäß Eichklasse III auf den vorgesehenen Einsatzort geeicht und ist anschließend für zwei Jahre europaweit für den eichpflichtigen Warenverkehr zugelassen. Die Mindestlast bezeichnet die Last, ab der die Eichbehörde die vorgeschriebene Genauigkeit prüft. Zwar die geeichte Wägebalken zeigen auch kleinere Gewichte an, diese dürfen jedoch im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden.

Die Edelstahl Wiegebalken werden komplett aus hochwertigen Edelstahl gefertigt und in geeichter Form geliefert. Für besondere Industrieanwendungen können wir die Edelstahl Wiegebalken individuell auf die Kundenanforderungen zuschneiden. Dieses bezieht sich nicht nur auf die Abmessungen der Edelstahl Wiegebalken sondern auch auf besondere Funktionen und andere Kundenanforderungen. Die Abmessungen der Edelstahl Wiegebalken sind eigentlich auf eine EU Palette zugeschnitten. Diese werden jedoch für die unterschiedlichsten Anwendungen genommen da die zwei Edelstahl Wiegebalken in einem Abstand von bis zu 3 m aufgestellt werden können und sich somit ideal zum Wiegen von Maschinen und anderen nicht Normgebundenen Objekten eignen.

Die IP68-geschützten Zellen sowie das IP65-geschützte Edelstahldisplay machen die Waage besonders robust für den rauen Industrieeinsatz.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	3000 kg
Auflösung [d]	1 kg
Genauigkeit	1 kg
Eichwert [e]	1 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	4 m
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Tierwägungsfunktion, mehrere Wiegungen summieren, Stückzählfunktion, Prozent % Vergleichswiegung, Rezepturmischwiegung, Statistikfunktion
Einheit(en)	kg, lb, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	20 kg
Tarierbereich	Mehrfachtara über den gesamten Wägebereich
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 3 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP68
Spannungsversorgung	230 V AC | 50 Hz, 8 VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1125 x 120 x 84 mm
Gewicht	41000 g