


STARLOCK BLADES

OSZILLIERENDE WERKZEUGE

Sägen, Schneiden, Schaben mit dem neuen Starlock-Anschluss – Hightech Werkzeuge für Profis.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Umfassendes Sortiment für diverse Materialien Holz, Metall, Stahl, Stein, Aluminium, Kupfer, Beton, Gips sowie Kunststoffe, Silikon, etc.
- Extrem hohe Standzeit in Profiqualität
- Verschiedene Formen und Verzahnungen für unterschiedliche Aufgaben
- Als Säge, Schaber & Messer zur optimalen Nutzung der Multitools
- Mit original Starlock Anschluss, optimal für Bosch und Fein Starlock Multitools
- Das patentierte Starlock System garantiert optimale Kraftübertragung und einfachstes Ein- und Ausspannen der Werkzeuge




Infos Website

KOMPATIBEL MIT DEN MASCHINEN FOLGENDER HERSTELLER:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| ✓ FEIN MultiTalent * | ✓ Bosch Starlock Plus & Max * | ✓ Makita * | ✓ Rockwell * |
| ✓ FEIN MultiMaster * | | ✓ Metabo * | ✓ Ryobi * |
| ✓ FEIN SuperCut * | ✓ Craftsman * | ✓ Milwaukee * | ✓ Skil * |
| ✓ Bosch OIS + Starlock * | ✓ Hitachi * | ✓ Ridgid * | |

* eingetragene Warenzeichen



STARLOCK BLADES

HCS WOOD & PLASTIC SAW

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr. Mit Tiefenmaß.



Art. 4010159-	Produktname	Länge [mm]	Breite [mm]	Schnitt- breite [mm]	Schneid- stoff	Zahn- teilung (mm)	Zahn- abstand (tpi)	VPE
29530 7	HCS WOOD & PLASTIC SAW	42	33,5	0,8	HCS	1,4	18	1
29531 4	HCS WOOD & PLASTIC SAW	42	33,5	0,8	HCS	1,4	18	3

Professional Plus





HCS WOOD & PLASTIC SAW

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Gekrümmte Schneidgeometrie für optimales Eintauchverhalten und saubere, präzise Schnittkanten. Mit Tiefenmaß.



Art. 4010159-	Produktname	Länge [mm]	Breite [mm]	Schnitt- breite [mm]	Schneid- stoff	Zahn- teilung (mm)	Zahn- abstand (tpi)	VPE
29532 1	HCS WOOD & PLASTIC SAW	42	65	0,85	HCS	1,4	18	1
29533 8	HCS WOOD & PLASTIC SAW	42	65	0,85	HCS	1,4	18	3

Professional Plus





BIM WOOD PRECISION SAW

Bi-Metall mit doppelreihiger HSS-Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Mit Tiefenmaß.



Art. 4010159-	Produktname	Länge [mm]	Breite [mm]	Schnitt- breite [mm]	Schneid- stoff	Zahn- teilung (mm)	Zahn- abstand (tpi)	VPE
29539 0	BIM WOOD PRECISION SAW	42	65	0,9	BIM (HSS)	1,75	14	1
29540 6	BIM WOOD PRECISION SAW	42	65	0,9	BIM (HSS)	1,75	14	3

Professional Plus





STARLOCK BLADES

BIM WOOD PRECISION SAW

Bi-Metall mit doppelreihiger HSS-Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Mit Tiefenmaß.



Art. 4010159-	Produktname	Länge [mm]	Breite [mm]	Schnitt- breite [mm]	Schneidstoff	Zahn- teilung (mm)	Zahn- abstand (tpi)	VPE
29538 3	BIM WOOD PRECISION SAW	42	33,5	0,9	BIM (HSS)	1,75	14	1

Professional Plus



BIM WOOD & NAIL SAW

Bi-Metall mit geschränkter HSS-Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel, Mauerwerk etc. Mit Tiefenmaß.




Art. 4010159-	Produktname	Länge [mm]	Breite [mm]	Schnitt- breite [mm]	Schneidstoff	Zahn- teilung (mm)	Zahn- abstand (tpi)	VPE
29534 5	BIM WOOD & NAIL SAW	44	10	0,85	BIM (HSS)	1,4	18	1
29536 9	BIM WOOD & NAIL SAW	42	33,5	0,85	BIM (HSS)	1,4	18	1
31140 3	BIM WOOD & NAIL SAW	34	20	0,85	BIM (HSS)	1,4	18	1
29535 2	BIM WOOD & NAIL SAW	44	10	0,85	BIM (HSS)	1,4	18	3

Professional Plus



BIM WOOD & NAIL SAW

Bi-Metall mit geschränkter HSS-Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel, Mauerwerk etc.



Art. 4010159-	Produktname	Länge [mm]	Breite [mm]	Schnitt- breite [mm]	Schneid- stoff	Zahn- teilung (mm)	Zahn- abstand (tpi)	VPE
29537 6	BIM WOOD & NAIL SAW	42	65	0,85	BIM (HSS)	1,4	18	1

Professional Plus



STARLOCK BLADES

BIM METAL & WOOD SAW

Bi-Metall mit gewellter HSS-Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Mit Tiefenmaß.



Art. 4010159-	Produktname	Länge [mm]	Breite [mm]	Schnitt- breite [mm]	Schneidstoff	Zahn- teilung (mm)	Zahn- abstand (tpi)	VPE
29541 3	BIM METAL & WOOD SAW	47	28	0,95	BIM (HSS)	1,4	18	1
29543 7	BIM METAL & WOOD SAW	47	43,6	0,95	BIM (HSS)	1,4	18	1
29542 0	BIM METAL & WOOD SAW	47	28	0,95	BIM (HSS)	1,4	18	3
29544 4	BIM METAL & WOOD SAW	47	43,6	0,95	BIM (HSS)	1,4	18	3



BIM METAL FINE SAW

Bi-Metall mit feiner HSS-Verzahnung für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre. Auch für GFK und andere harte Kunststoffe. Äußerst präzise und sehr gut kontrollierbare Schnitte mit besonders dünner Schnittlinie. Mit Tiefenmaß.



Art. 4010159-	Produktname	Länge [mm]	Breite [mm]	Schnitt- breite [mm]	Schneidstoff	Zahn- teilung (mm)	Zahn- abstand (tpi)	VPE
29545 1	BIM METAL FINE SAW	42	30	0,6	BIM (HSS)	1,2	21	1




TCT METAL & WOOD SAW

Extrem verschleißfeste Hartmetall-Verzahnung für harte Metalle wie z. B. gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben. Auch für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk, Zementfaserplatten, Laminat und GFK/CFK. Mit Tiefenmaß.



Art. 4010159-	Produktname	Länge [mm]	Breite [mm]	Schnitt- breite [mm]	Schneidstoff	Zahn- teilung (mm)	Zahn- abstand (tpi)	VPE
31139 7	TCT METAL & WOOD SAW	40	32	1,31	Carbide	1,2	21	1



STARLOCK BLADES

TC HARD MATERIAL SAW

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzn in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.



Art.	Produktname	Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Schneidstoff	VPE
4010159- 29547 5	TC HARD MATERIAL SAW	75	2,2	Carbide	1



DIAMOND HARD MATERIAL SAW

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.



Art.	Produktname	Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Schneidstoff	VPE
4010159- 29726 4	DIAMOND HARD MATERIAL SAW	75	1,2	Diamant	1



HCS SOFT MATERIAL SAW

Für alle weichen Werkstoffe. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.




Art.	Produktname	Durchmesser [mm]	Schnittbreite [mm]	Zahn-teilung (mm)	Zahn-abstand (tpi)	Schneidstoff	VPE
4010159- 29546 8	HCS SOFT MATERIAL SAW	85	0,8	1,5	17	V2A	1



STARLOCK BLADES

GLUE SCRAPER FIXED

Zum Entfernen von Altlacken, Klebstoffresten, Teppichböden, Unterbodenbeschichtungen und Silikon oder Acrylfugen.



 4010159-	Produktname	Länge [mm]	Breite [mm]	Schnittbreite [mm]	Schneidstoff	VPE
29549 9	GLUE SCRAPER FIXED	37,5	52	0,8	HCS	1

Professional Plus



MULTI BLADE WITH 3 BLADES

Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe.
Mit drei Schneidflächen.



 4010159-	Produktname	Länge [mm]	Breite [mm]	Schneidstoff	VPE
29548 2	MULTI BLADE WITH 3 BLADES	33	41	HCS	1

Professional Plus



HM DELTA RASP

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz.



	Produktname	Blattdurchmesser [mm]	Blattbreite [mm]	Schneidstoff	VPE
31037 6	HM DELTA RASP	80	80	Carbide	1

Professional Plus



STARLOCK BLADES


TCT FILE

Zum Entgraten und Ausfeilen von CFK-/GFK-Materialien, Kunststoffen und Holz. Besonders geeignet für kleine Aussparungen.



Art. 4010159-	Produktname	Blattdurchmesser [mm]	Blattbreite [mm]	Schnittbreite [mm]	Schneidstoff	VPE
31141 0	TCT FILE	30	10	2,3	Carbide	1

Professional Plus



SANDING PAD TRIANGLE

Unterschiedlichste Formen und Größen für den perfekten Schliff von kleinsten Aussparungen, an Ecken und Kanten, bis zu großen Flächen. Kunststoff-Trägerplatten zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Gelochte Ausführungen für effektive Staubabfuhr direkt durch die Schleifplatte. Sicherer Sitz des Schleifpapiers durch Kletthaftteil. Passend für Schleifmittel namhafter Hersteller.



Art. 4010159-	Produktname	Länge [mm]	Breite [mm]	VPE
29550 5	SANDING PAD TRIANGLE	93	93	1

STARLOCK FLIESENLEGER SET

Das Starlock Fliesenleger Set im stabilen Kunststoffkoffer ist die perfekte Ergänzung zu individuellen Werkzeugen. Die vier enthaltenen Werkzeuge sind optimal abgestimmt auf die Anforderungen von Fliesen- und Bodenlegeanwendungen. Der Koffer kann nach eigenem Bedarf mit weiteren Starlock Artikeln ergänzt werden.



Art. 4010159-	Produktname	Länge [mm]	Breite [mm]	VPE
29547 5	TC HARD MATERIAL SAW	/	/	1
31037 6	HM DELTA RASP	80	80	1
29530 7	HCS WOOD & PLASTIC SAW	42	33,5	1
29549 9	GLUE SCRAPER FIXED	37,5	52	1

Professional Plus




STARLOCK UNIVERSAL SET

Das Starlock Universal Set im stabilen Kunststoffkoffer ist die perfekte Ergänzung zu individuellen Werkzeugen. Es beinhaltet vier universell einsetzbare Werkzeuge und deckt eine große Bandbreite an Anwendungen ab.



Art. 4010159-	Produktname	Länge [mm]	Breite [mm]	VPE
29546 8	HCS SOFT MATERIAL SAW	/	/	1
29543 7	BIM METAL & WOOD SAW	47	43,6	1
29541 3	BIM METAL & WOOD SAW	47	28	1
29538 3	BIM WOOD PRECISION SAW	42	33,5	1



SORTIMENT

Art. 4010159-	Artikelname	Größe in mm	Material	heller
29530 7	HCS Holz & Kunststoff Säge	50 x 35	Holz & Kunststoff	1
29531 4	HCS Holz & Kunststoff Säge	50 x 35	Holz & Kunststoff	3
31038 3	HCS Holz & Kunststoff Säge	50 x 35	Holz & Kunststoff	50
29532 1	HCS Holz & Kunststoff Säge C	50 x 65	Holz & Kunststoff	1
29533 8	HCS Holz & Kunststoff Säge C	50 x 65	Holz & Kunststoff	3
29534 5	BIM Holz & Nägel Säge	30 x 10	Holz & Nägel	1
29535 2	BIM Holz & Nägel Säge	30 x 10	Holz & Nägel	3
29536 9	BIM Holz & Nägel Säge	50 x 35	Holz & Nägel	1
29537 6	BIM Holz & Nägel Säge	50 x 65	Holz & Nägel	1
29538 3	BIM Holz Präzisionssäge	50 x 35	Holz Präzision	1
31039 0	BIM Holz Präzisionssäge	50 x 35	Holz Präzision	50
29539 0	BIM Holz Präzisionssäge	50 x 65	Holz Präzision	1
29540 6	BIM Holz Präzisionssäge	50 x 65	Holz Präzision	3
31005 5	BIM Holz Präzisionssäge	50 x 65	Holz Präzision	50
29541 3	BIM Metall und Holz Säge	50 x 28	Metall & Holz	1
29542 0	BIM Metall und Holz Säge	50 x 28	Metall & Holz	3
31006 2	BIM Metall und Holz Säge	50 x 28	Metall & Holz	50
29543 7	BIM Metall und Holz Säge	50 x 44	Metall & Holz	1
29544 4	BIM Metall und Holz Säge	50 x 44	Metall & Holz	3
29545 1	BIM Feinmetallsäge	50 x 30	Feinmetall	1
29546 8	HCS Weichmaterial Säge	85	Weiche Materialien	1
29547 5	TC Hartmaterial Säge	75 x 2,2	Fugen & Harte Materialien	1
29726 4	Diamant-Sägeblatt	75 x 2,2	Marmor, Epoxidharz, Fugen Zement	1
29548 2	3fach Schneider	41 x 41	Teppiche, PVC	1
29549 9	Spachtel, stabil	34 x 50 x 0,8	Kleber	1
29550 5	Schleifblock - Dreiecksform	95	Schleifen	1