EDELSTAHL EINBAU-BODENWAAGE

PCE-SD 3000F SST



- **Stückzählfunktion**
- **Prozent % Vergleichswiegung**
- **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- **Tierwägungsfunktion**
- **Ein Tarawert speicherbar**
- **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- **mehrere Wiegungen Summieren**
- **Rezepturmischwiegung**
- **Statistikfunktion**
- **einstellbare Automatische Abschaltung**
- **Brutto / Netto Taste am Display**

Die Edelstahl Einbau-Bodenwaage verfügt über einen Wägebereich von 20 ... 3000 kg wird im Boden verbaut um eine ebene Fläche zu erhalten. Dadurch kann die Edelstahl Einbau-Bodenwaage problemlos mit allen möglichen Fördermitteln beladen werden. Die Edelstahl Einbau-Bodenwaage hat eine mit dem Rahmen verschraubte Wiegefläche die bei Bedarf wie z.B. Einbauarbeiten oder Reinigungsarbeiten abgenommen werden kann.

Optional besteht die Möglichkeit die Edelstahl Einbau-Bodenwaage mit einem Dämpfer zu versehen der das Anheben der Wiegefläche erleichtert. Die Zellen der Edelstahl Einbau-Bodenwaage sind IP68 geschützt und das Display IP65. Die Waage ist werkseitig mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet, die über ein speziell abgedichtetes Kabel integriert ist, sodass die hohen Schutzklassen vollständig erhalten bleiben. Diese Schnittstellen wie z.B. RS-485, USB, LAN, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V oder potenzialfreie Kontakten können bei uns im Werk verbaut werden. Ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich. Dadurch kann die Edelstahl Einbau-Bodenwaage Fertigungsprozesse Überwachen oder Steuern.

* Die Mindestlast ist die Last ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft. Die Edelstahl - Einbauwaage zeigt auch kleiner Gewicht an, jedoch dürfen diese nicht im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	3000 kg
Auflösung [d]	1 kg
Genauigkeit	1 kg
Eichwert [e]	1 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	4 m
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Prozent Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, Rezepturmischwiegung, Statistikfunktion, mehrere Wiegungen summieren
Einheit(en)	kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	20 kg
Tarierbereich	Mehrfachtara über den vollen Wiegebereich
Material Wägeplatte	Edelstahl Glattblech
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 3 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP68
Spannungsversorgung	230 V AC | 50Hz, 8VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V Knopfzelle , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1500 x 1500 x 118 mm
Gewicht	210000 g