EDELSTAHL PLATTFORMWAAGE

PCE-SD 30SST C



- **Geeicht nach Eichklasse MIII**
- **komplett aus Edelstahl IP67 - IP65**
- **Stückzählfunktion**
- **Summierfunktion**
- **Max. / Min. Anzeige**
- **Prozentwägung**
- **Rezepturwägung**
- **Statistikfunktion**
- **Tierwiegefunktion**
- **Brutto / Netto Anzeige**
- **Taraspeicher**

Die wasserdichte Edelstahl Plattformwaage mit einem Wägebereich von 200 g ... 30 kg und separatem Display ist nach M III eichfähig und wird in geeichter Form geliefert. Die Zellen der wasserdichten Edelstahl Plattformwaage sind IP67 geschützt und das Anzeigegerät im Edelstahlgehäuse IP65. Daher ist die wasserdichte Edelstahl Plattformwaage ideal für Feuchtbereiche bzw. für Bereich mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet. Mit einer besonderen optional erhältlichen Funktion kann die wasserdichte Edelstahl Plattformwaage auch auf Schiffen auf der See verwendet werden.

Standardfunktionen der wasserdichten Edelstahl Plattformwaage sind: Summierfunktion, Zählfunktion, Statistikfunktion, Rezepturmischfunktion, Prozentwiegefunktion, Tierwiegefunktion, Alarmgrenzwertfunktion uvm.
Werkseitig ist die Edelstahl Plattformwaage mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet, die über ein speziell abgedichtetes Kabel integriert ist – so bleiben die hohen Schutzklassen vollständig erhalten. Andere Schnittstellen wie RS-485, USB, LAN, OC Schaltkontakte, Analogschnittstellen 4 ... 20mA oder 0 ... 10V können bei Bedarf werkseitig eingebaut werden. Ein nachträglicher Einbau dieser Schnittstellen ist nicht möglich, um die Schutzklasse der Waage zu erhalten.
*Die Mindestlast, ist die Last, ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft. Die eichfähige Bodeneinbauwaage zeigt auch kleinere Gewichte an, jedoch dürfen diese nicht im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	30 kg
Auflösung [d]	10 g
Genauigkeit	10 g
Eichwert [e]	10 g

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	1 m
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Summierfunktion, Prozentwägung, Rezepturwägung, Statistikfunktion, Tierwiegefunktion
Einheit(en)	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	200 g
Tarierbereich	Mehrfachtara über den vollen Wiegebereich
Material Wägeplatte	Stahl Riffelblech lackiert
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Einschwingzeit	< 3 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP67
Spannungsversorgung	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V Knopfzelle , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	500 x 400 x 120 mm
Gewicht	17000 g