

EINBAU-BODENWAAGE

PCE-SD 6000F



- » **Stückzählfunktion**
- » **Prozent % Vergleichswiegung**
- » **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- » **Tierwägun**gsfunktion
- » **Ein Tarawert speicherbar**
- » **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- » **mehrere Wiegun**gen Summieren
- » **Durchschnittliche Gewichtsermittlung**
- » **Rezepturmischwiegung**
- » **ein**stellbare bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- » **Statistikfunktion**

Die eichfähige Einbau-Bodenwaage mit einen Wägebereich von 40 ... 6000 kg ist für den ebenen Einbau vorgesehen und wird auf Wunsch optional mit einem Einbaurahmen geliefert. Die Einbau-Bodenwaage wird nach Eichklasse III geeicht und ist für zwei Jahre für den eichpflichtigen Warenverkehr zugelassen. Das Displaykabel der Einbau-Bodenwaage ist 4 m lang und mit einer Steckverbindung versehen was eine problemlose Verlegung im Kabelkanal ermöglicht, ohne dass eine Nacheichung der Einbaubodenwaage notwendig wird. Mit der abnehmbaren Wiegeplatte ist ein bequemer Einbau der Einbau-Bodenwaage möglich. Das Display der Einbau-Bodenwaage ist IP40 geschützt und hat eine Halterung für eine Tisch oder Wandmontage.

Optional können Sie auch ein Stativ passend zu der Einbau-Bodenwaage erhalten. Verschiedene Abmessungen der Einbau-Bodenwaage stehen Ihnen zur Auswahl und die Funktionen der Einbau-Bodenwaage machen diese zu einem Multitalent. Auch die serielle bidirektionale RS-232 Schnittstelle der Bodenwaage ist ein Multitalent. Somit kann ein Programmierer die Einbau-Bodenwaage leicht in das bestehende IT-System implementieren. Die Einbau-Bodenwaage ist auch als Edelstahl-Version erhältlich. Für besondere Industrieanwendungen können zu der geeichten Einbau-Bodenwaage Analogschnittstellen 4 ... 20 mA bzw. 0 ... 10 V sowie 3 potenzialfreie Schaltkontakte angeboten werden.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	6000 kg
Auflösung [d]	4 kg
Genauigkeit	2 kg
Eichwert [e]	2 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	4 m
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Prozent % Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, mehrere Wiegunen Summieren, Rezepturmischwiegung, Statistikfunktion
Einheit(en)	kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	40 g
Tarierbereich	Mehrfach tara über den vollen Wiegebereich
Material Wägeplatte	Stahl Riffelblech lackiert
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm Fundamenttiefe der Bodenwaage 128 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 3 s
Menüsprache	Englisch (GB), Englisch (US)
Schutzklasse (Gerät)	IP67, IP40
Spannungsversorgung	230 V AC 50 Hz, 8 V A
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V Knopfzelle , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1500 x 1500 x 1600 mm
Gewicht	210000 g