

EDELSTAHL EINBAU-BODENWAAGE

PCE-SD 6000F SST



- » **Stückzählfunktion**
- » **Prozent % Vergleichswiegung**
- » **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- » **Tierwägunfunktion**
- » **Ein Tarawert speicherbar**
- » **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- » **mehrere Wiegunen Summieren**
- » **Rezepturmischwiegun**
- » **Statistikfunktion**
- » **einstellbare Automatische Abschaltung**
- » **Brutto / Netto Taste am Display**

Die Edelstahl Einbau-Bodenwaage mit einen Wägebereich von 40 ... 6000 kg wird im Boden verbaut um eine ebene Fläche zu erhalten. Dadurch kann die Edelstahl Einbau-Bodenwaage problemlos mit allen möglichen Fördermitteln beladen werden. Die Edelstahl Einbau-Bodenwaage hat eine mit dem Rahmen verschraubte Wiegefläche die bei Bedarf wie z.B. Einbauarbeiten oder Reinigungsarbeiten abgenommen werden kann. Optional besteht die Möglichkeit die Edelstahl Einbau-Bodenwaage mit einem Dämpfer zu versehen der das Anheben der Wiegefläche erleichtert.

Die IP68-geschützten Zellen sowie das IP65-geschützte Edelstahldisplay machen die Waage besonders robust für den rauen Industrieinsatz. Werkseitig ist sie mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet, die über ein speziell abgedichtetes Kabel integriert ist – so bleiben die hohen Schutzklassen vollständig erhalten. Andere Schnittstellen wie RS-485, USB, LAN, 4 ... 20mA, 0 ... 10V oder potenzialfreie Kontakte können bei Bedarf werkseitig eingebaut werden. Auch hier bleibt die Schutzklasse erhalten, da alle Anschlüsse über abgedichtete Kabel mit einer Länge von ca. 1,5m aus dem Gehäuse geführt werden. Ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich. So lassen sich Produktionsprozesse zuverlässig überwachen und steuern.

*Die Mindestlast, ist die Last, ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	6000 kg
Auflösung [d]	2 kg
Genauigkeit	2 kg
Eichwert [e]	2 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	4 m
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Prozent Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, Rezepturmischwiegung, Statistikfunktion, mehrere Wiegunge summieren
Einheit(en)	kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	40 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den vollen Wiegebereich
Material Wägeplatte	Edelstahl
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm Fundamenttiefe der Bodenwaage 128 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 3 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP68
Spannungsversorgung	230 V AC 50 Hz, 8 V A
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V Knopfzelle , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1500 x 1500 x 130 mm
Gewicht	210000 g