Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Stichsäge

PRO GST 160 BCE



Präzise Stichsäge mit Bügelgriff für High-End-Anwendungen

Die wichtigsten Daten

Nenneingangsleistung	800 W

Bestellnummer 0 601 518 000

Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	800 W
Hubzahl bei Leerlauf	800 – 3.000 min-1
Gewicht	2,3 kg
Säge, Hublänge	26 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	359 x 447 x 156 mm
Spannung, elektrisch	230 V

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Sägen von Holz

Schwingungsemissionswert ah	6,5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Sägen von Metallblech

Schwingungsemissionswert ah	3,5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Vorteile:

- Optimale Werkzeugführung dank Bügelgriff mit schmaler Grifffläche und Regler für variable Drehzahl sowie kompakter, leichter Bauweise
- Dank patentierter Doppelrollen-Sägeblattführung weniger Verbiegen der Sägeblätter für höchste Präzision
- Zuverlässiger 800-Watt-Motor mit konstanter Drehzahl für Schnitte auch in den härtesten Materialien



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/