

EHMANN Werkstattleiste 4+1-fach

Master/Slave Funktion für den komfortablen Betrieb abhängiger Geräte (Absaugung)

Art-Nr.: 0266x00059301 (1,5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

2x Master Steckdosen in blau für Werkzeuge (Säge, Bohrmaschine, etc.)

2x Slave Steckdosen in schwarz für Absaugeinrichtung(en)

1x Dauerstrom Steckdose in grau (Beleuchtung, etc.)

Einstellbare Vor- und Nachlaufzeit zur individuellen Ansteuerung der Absaugung (Slaves)

Vorlauf: Zeitversetztes Einschalten der Slave-Steckdosen (Überlastschutz im Einschaltmoment)

Nachlauf: Zeitversetztes Ausschalten der Slave-Steckdosen (Rohrreinigung, keine Kurzzeitunterbrechungen)

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker


Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



EHMANN Werkstattleiste 4+1-fach

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm², 1,5 Meter Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F mit Berührungsschutz Schutzart: IP20 Schaltschwelle Master/Slave: min. 40W Einschaltverzögerung/Vorlauf: 0-7 Sekunden einstellbar Ausschaltverzögerung/Nachlauf: 0-7 Sekunden einstellbar Bitte beachten: Die zulässige Gesamtanschlussleistung von Master und Slave darf die angegebene Leistung von 3.600W nicht überschreiten!</p>		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0266x00059301 (1,5 m Zul.) EAN 4012096007999 VPE 10		462 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß (X)