



## NT 30/1 Ap L

Unser NT 30/1 Ap L ist ein kompakter Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit herausragender Saugleistung, hochwertigen und langlebigen Komponenten und breiter Ausstattungsvielfalt.



### 1 Halbautomatische Filterabreinigung

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.

### 2 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Transportsichere Verstaung des Netzkabels.

### 3 Filtergehäuse entnehmbar

- Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
- Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfilters.

### 4 Durchdachte integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre

- Zubehöre sind verliersicher aufbewahrt und stets griffbereit.



## NT 30/1 Ap L

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.148-221.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278048192	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	273 / 27,3
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	30
<b>Behältermaterial</b>	Kunststoff	
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardnennweite</b>	DN 35	
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	70
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	11,8
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	15,62
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	525 × 370 × 560

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2,5 / mit Krümmer
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück × m</b>	2 × 0,55 / Metall
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Vlies
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	300
<b>Fugendüse</b>	■	
<b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>	■	
<b>Flachfilter</b>	Papier	
<b>Filterabreinigung</b>	ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)	
<b>Schutzklasse</b>	II	
<b>Stopplenkrolle</b>	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

# NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>				<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>									
Flachfaltenfilter Dry	1	6.904-367.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	■
<b>Flachfaltenfilter PES</b>									
Flachfaltenfilter Wet & Dry	2	6.907-662.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>									
Flachfaltenfilter Ultimate	3	6.907-455.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
<b>Stofffilter</b>									
Membranfilter	4	2.889-281.0	1 Stück					Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar.	□
<b>Vliesfiltertüten</b>									
Vliesfiltertüten	5	2.889-154.0	5 Stück					Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 30/1 AP L

## 1.148-221.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmmer, Kunststoff</b>									
Krümmmer Adv DN 35	1	2.889-170.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmmer für das neue Clipseystem.	■
Krümmmer mit Falschlufschieber, antistatisch, DN 35	2	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmmer für das neue Clipseystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	□
Krümmmer Adv, elektrisch leitend, DN 35	3	2.889-168.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmmer für das neue Clipseystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
Krueimmer NW40	4	2.889-171.0	1 Stück	DN 40				Krümmmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	□
Krümmmer elektrisch leitend NW40	5	2.889-172.0	1 Stück	DN 40				Krümmmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
<b>Bodendüsen</b>									
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	6	2.889-173.0	1 Stück	35		300 mm		300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	7	2.889-152.0	1 Stück	35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	8	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	9	2.889-174.0	1 Stück	40		360 mm		Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse, DN 35, 225 mm	10	2.889-159.0	1 Stück	DN 35	225 mm			Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	11	2.889-191.0	2 Stück	35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	■
<b>Autosaugdüsen</b>									
Autodüse	12	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	13	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
	14	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel DN 35	15	6.903-862.0	1 Stück	35 mm		70 mm		Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.	□
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	16	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 30/1 AP L

## 1.148-221.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>									
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	1	2.889-134.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	2	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	3	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	4	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	5	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	6	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	7	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m			Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	8	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	9	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	10	2.889-149.0	1 Stück	DN 35				Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 30/1 AP L 1.148-221.0

		Bestell-Nr.	Fördermenge	Länge des Produktes	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Teleskopstangen</b>								


■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 30/1 AP L 1.148-221.0



# NT 30/1 AP L

## 1.148-221.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite			Preis	Beschreibung
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>								
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	1	5.407-005.0						Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. <input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	2	5.407-006.0		DN 40				Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.



# NT 30/1 AP L

## 1.148-221.0



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Breite</b>			<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Sonstiges Zubehör NT</b>								
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	2	2.889-312.0						Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. <input type="checkbox"/>
Adapter Anschluss elektrisch leitend für NT-Schläuche mit Bajonettsverbindung 1.0	3	5.031-436.0						Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.