

## Aderendhülsen-Crimpzange inkl. 2400 Aderendhülsen Hersteller-Teilenummer: 22T007


Diese Crimpzange mit stabiler Vierkant-Pressklaue mit automatischer Einstellung sorgt für beste Crimpergebnisse. Die Feineinstellung ist über das Stellrad justierbar. Ausgestattet mit Schnellverriegelungs-Sicherheitsverschluss und ergonomischem Griff. Optimaler Anwendungsbereich: Aderendhülsen im Querschnitt 0,25 bis 10 mm<sup>2</sup>.



### Technische Informationen

Vierkant-Pressklaue • Automatische Einstellung •  
Feineinstellung • Anwendungsbereich 0,25 ... 10 mm<sup>2</sup>.

### Anwendungsbeispiel



**QUADRIOS**

**Hinweis/Information:**  
Im deutschsprachigen Raum gibt es gleich mehrere Normen, Aderendhülsen mit Farben zu markieren. Bei diesem Sortiment ist die Farbkodierung "DIN-Norm 46228" enthalten, welche hauptsächlich in der Praxis Verwendung findet. Die Farben des Schutzkragens (zusätzlicher Knickschutz bei der Verdrahtung) stehen für den Draht- bzw. Leiter-Ø.

Querschnitt	DIN-Norm 46228
0.5 mm <sup>2</sup>	weiß
0.75 mm <sup>2</sup>	grau
1.00 mm <sup>2</sup>	rot
1.50 mm <sup>2</sup>	schwarz
2.50 mm <sup>2</sup>	blau
4.00 mm <sup>2</sup>	grau
6.00 mm <sup>2</sup>	gelb
10.00 mm <sup>2</sup>	rot



Enthalten sind zwei Sortimente mit jeweils 1200 Aderendhülsen

Anwendung nur durch fachkundiges Personal!