


Solarbetriebener
Wühlmaus
VERTREIBER IN
ERDNAGELFORM

Bedienungsanleitung

Modell: AR08M



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Produkts entschieden haben. Lesen Sie sich vor der erstmaligen Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Funktionsprinzip

Dieses Produkt simuliert niederfrequente seismische Wellen, die dazu führen, dass im Boden oder unter der Erde hausende Wühlmäuse und andere Schädlinge aufgeschreckt bzw. in Panik versetzt werden und das Weite suchen. Um der „Anpassungsfähigkeit“ und „Immunität“, die Schädlinge nach einer Weile entwickeln können, vorzubeugen, ändert sich die Frequenz der von diesem Produkt erzeugten Vibrationswelle ständig sowie in unregelmäßigen Abständen.

Produktübersicht



Technische Daten

Modell:	AR08M
Stromversorgung:	Solarmodul
Werkstoff:	ABS
Solarmodul:	4,5 V, 45 mA, Polysilizium, 43 x 43 mm
Arbeitsstrom:	45 – 55 mA
Akku:	Lithium-Ionen-Akku des Typs 13200, 3,7 V, 200 mAh
Schutzart:	IP65
Betriebsart:	3 Betriebsarten mit automatischer Umschaltung
Eigengewicht:	110 g
Durchmesser:	69 x 65 x 250 mm (L x B x H)

Betriebsart

Inbetriebnahme:

Das Produkt durchläuft nach dem Einschalten einen 30-sekündigen Selbsttest und erstellt automatisch drei Vibrationsmodi mit unterschiedlichen Frequenzen, bevor es den Betrieb aufnimmt.

Drei Betriebsarten:

Alarm-Modus: Erzeugung einer 5-sekündigen Vibration, 115 s Unterbrechung



Schnellmodus: Erzeugung von 5 Vibrationen, 115 s Unterbrechung



Symphonie-Modus: Erzeugung von drei 3-sekündigen Vibrationen, 115 s Unterbrechung




Das Produkt schaltet nach jeweils 24 Stunden automatisch auf eine andere Betriebsart um.

Montage

1. Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
2. Wählen Sie einen Ort, der einer möglichst hohen Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
3. Schrauben Sie das Produkt fest in den Boden.



4. Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie unbedingt davon absehen, das Produkt mit einem Hammer in den Boden zu treiben.
5. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Produkt einzuschalten.



6. Sollten Sie ein ernstes Problem mit Wühlmäusen haben, empfehlen wir Ihnen, mehrere Geräte zu montieren, um eine noch bessere Wirkung zu erzielen.

Warnhinweise

1. Das Produkt verfügt über drei Betriebsarten mit unterschiedlichen Schallfrequenzen, um Schädlinge aus der Umgebung zu vertreiben.
2. Der integrierte Akku wird über das sich auf dem oberen Teil befindliche Solarmodul aufgeladen, wodurch sowohl bei Tag als auch bei Nacht ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet ist. Das Gehäuse entspricht den Anforderungen der Schutzart IP65. Das bedeutet, das Produkt ist wasserdicht und kann bei jedem Wetter verwendet werden.
3. Das Solarmodul wandelt das Sonnenlicht in Strom um und speichert diesen dann in dem integrierten Akku.
4. Die Wahl eines für das Produkt geeigneten Montageortes ist von großer Bedeutung. Sorgen Sie dafür, dass das Produkt der Sonneneinstrahlung direkt ausgesetzt ist und sich nicht im Schatten von Bäumen oder Gebäuden befindet.