

EDELSTAHL AUFFAHRWAAGE

PCE-SD 1500 SST



- » geeicht nach M III
- » Statistikfunktion
- » mehrere Wiegungen Summieren
- » Prozent % Vergleichswiegung
- » Filter (Reaktionszeit) einstellbar
- » Tierwägungsfunktion
- » Stückzählfunktion
- » Maximalwertanzeige
- » Rezepturmischwiegung
- » Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max
- » Ein Tarawert speicherbar

Die eichfähige Edelstahl Auffahrwaage verfügt über einen Wägebereich von 10 ... 1500 kg. Die Mindestlast ist die Last, ab der die Eichbehörde die Genauigkeit der Waage prüft. Die eichfähige Edelstahl Auffahrwaage zeigt auch kleinere Gewichte an, diese dürfen jedoch nicht im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden. Die eichfähige Edelstahl Auffahrwaage wird vor der Auslieferung nach der Eichklasse III auf den jeweiligen Einsatzort geeicht und ist anschließend für zwei Jahre in ganz Europa für den eichpflichtigen Warenverkehr der Eichklasse III zugelassen.

Die Edelstahl Auffahrwaage wird aus massivem, korrosions- und säurebeständigem Stahl gefertigt. Die Wiegeplattform der Edelstahl Auffahrwaage verfügt über verkapselte Wiegezellen, die mit der Schutzklasse IP68 auch rauesten Bedingungen standhalten. Die Auffahrrampe kann aufgrund der geringen Bauhöhe der Edelstahl Auffahrwaage leicht befahren werden und je nach Bedarf als Auffahrwaage oder mit einer zweiten Auffahrrampe als Durchfahrwaage verwendet werden.

Die im Lieferumfang enthaltenen Fixierplatten sorgen für einen sicheren Stand der geeichten Edelstahl Auffahrwaage und verhindern das Verrutschen der Auffahrrampen.

Das Edelstahl-Display der Auffahrwaage ist nach IP65 geschützt und kann auf einem Tisch, an der Wand oder an einem Edelstahl-Stativ montiert werden. Das Funktionspaket der geeichten Edelstahl Auffahrwaage ist sehr umfangreich.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	1500 kg
Auflösung [d]	0,5 kg
Genauigkeit	0,5 kg
Eichwert [e]	0,5 kg

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Statistikfunktion, Prozent Vergleichswiegung, Tierwägunfunktion, Stückzählfunktion, Rezepturmischwiegung, mehrere Wiegunen summieren
Einheit(en)	kg, lb, g, oz, ct, ozf, gr, dwt, t
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	10 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den gesamten Wägebereich
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm Auffahr rampe: L 480 x H 58mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 4 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP68
Spannungsversorgung	230 V AC 50 Hz, 8 V A
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V CR 2032 (Knopfzelle 3V) , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1500 x 1250 x 58 mm
Gewicht	350000 g