



BTH280E

Fehlerstromblock 2polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI

Fehlerstromblock 2polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI
FI-Block Typ A HI (pulsstromsensitiv und High Immunity) nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)
anbaubar an Leitungsschutzschalter. Mit Klemmkraftverstärkung und Hutschienen-Clip mit zwei
Haltepositionen. Gerät ist plombierbar.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : BTH280E

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____ / _____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennstrom	125 A
Bemessungsfehlerstrom	300 / 500 / 1000 mA
Polanzahl	2 P
Typ des Fehlerstromschutzes	A HI
Anzahl Module	6
Frequenz	50
Drehmoment	3,5Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7.5 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	1000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	7000
Isolationsspannung	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V