



HXW042H

Motorantrieb für Baugröße x630/P630 100-240VAC mit Autoreset

Motorantrieb für Baugröße x630/P630 100-240VAC mit Autoreset

Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P630.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HXW042H

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Frequenz	50 bis 60 Hz
Einschaltstrom OFF-RESET	100-110V AC - 4.2A ; 200-220V AC - 4.2A ; 230-240V AC - 4.2A
Einschaltstrom ON	100-110V AC - 4.1A ; 200-220V AC - 4.1A ; 230-240V AC - 4.1A
Betriebsstrom OFF-RESET	100-110V AC - 1.7A ; 200-220V AC - 1.7A ; 230-240V AC - 1.7A
Betriebsstrom ON	NOVAL
Steuerspannung AC	100 / 240 V
Steuerspannung DC	0 V
Versorgungsspannungsart	AC