



LF325G

Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 25A 500V AC 120kA

Technische Merkmale

Sicherungscharakteristik	gG
Sicherungsgröße	10.3 x 38
Nennstrom	25 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2.6 W
Ausschaltvermögen I _{cn} AC nach IEC 60898-1	120 kA
Versorgungsspannungsart	AC