



Sicherungseinsatz, superflink, 32 A, AC 690 V, 200 kA, 10 x 38, gR, IEC, UL

Typ
Katalog Nr.
Fuse 32A 690VAC gR 10x38
FWP-32G10F

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			superflink
Bemessungsstrom	I	A	32
Bemessungsspannung			AC 690 V
Größe			10 x 38
Betriebsklasse			gR
Ausschaltvermögen		kA	200
Verwendung			Schutz von DC-Gemeinschaftsbus, DC-Antrieben, Leistungsumrichtern/ Gleichrichtern und Anlassern mit reduzierter Spannung
Norm/Approbation			IEC UL
Form			zylindrisch
Normen/Bestimmungen			IEC 60269-4 UL 248-13

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Feinsicherung (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])			
Ausführung			
Größe			
Spannungsart			AC/DC
Bemessungsstrom		A	32
Bemessungsspannung		V	690
Betriebsklasse			aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz		Hz	45 - 62
Ausführung Kennmelder			
Auslösecharakteristik			sonstige
Abschaltleistung		kA	200
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom		W	7.43