



Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 600 V, 200 kA, 10 x 38 mm, CC, UL, verwechlungssicher, träge



Typ **LOW PEAK CC TIME DELAY**
Katalog Nr. **LP-CC-25**

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	25
Bemessungsspannung			AC 600 V
Größe			10 x 38 mm
Betriebsklasse			CC
Beschreibung			verwechlungssicher
Ausschaltvermögen		kA	200
Verwendung			Spezielle Schaltungen und industrielle Steuerung
Auslösecharakteristik	Klasse		träge
Norm/Approbation			UL
Form			zylindrisch
träge			träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessungsbetriebsstrom

Technische Daten nach ETIM 6.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
Größe			10x38 mm
Bemessungsspannung			AC 600 V
Nennstrom		A	25
Mit Schlagmelder			nein