



Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, 120 kA, NH1, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche



Typ
Katalog Nr. NH FUSE 63AMP 500V AM SIZE 1
 63NHM1B

Abbildung ähnlich

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	63
Bemessungsspannung			AC 500 V
Baugröße			NH1
Betriebsklasse			aM
Ausführung Kennmelder			Doppelkennmelder
Beschreibung			spannungsführende Griffflasche
Ausschaltvermögen		kA	120
Verwendung			Industriell
Norm/Approbation			IEC
Form			quadratischer Körper mit Messerkontakten
Normen/Bestimmungen			IEC 60269-2 Sicherungssystem A DIN 43620 VDE 0636-2

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Messersicherung (EC000055)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269			NH1
Spannungsart			AC
Bemessungsstrom		A	63
Bemessungsspannung AC		V	
Bemessungsspannung DC		V	
Bemessungsabschaltvermögen		kA	120
Betriebsklasse			aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder			Kombikennmelder
Isolierte Metallgriffflaschen (IMGL)			nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom		W	