


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
827801000	1	116	 4008224642927



INFRAcontrol Präsenzmelder, Erfassungswinkel 360°, Montage Decke Aufbau, Erfassungsreichweite bis 12 m, Schutzart IP20, Erfassung Infrarot und akustisch, 1 Kanal zum Schalten von Licht, weiß, 230 VAC, 50 Hz.  
 Glühlampen: 2.000 W Hochvolt-Halogenlampen: 1.000 VA  
 Leuchtstofflampen: 1.000 VA Energiesparlampe: 600 VA LED: 400 W;  
 Einschaltdauer: 5 Sek. - 30 Min., Impulsausgang 1 Sek.; Dämmerungssensor stufenlos 10 - 2000 Lux.; Fernbedienbar (IR-Fernbedienung optional)

Technische Daten		827801000
Ausführung		Präsenzmelder
Montageart		Aufputz
Werkstoff		Kunststoff
Werkstoffgüte		Thermoplast
Oberfläche		lackiert
Ausführung der Oberfläche		matt
Farbe		weiß
Schutzart (IP)		IP20
Spannungsart		AC
Sensortyp		passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle		Nein
Konstantlichtregelung		Nein
HLK-Ansteuerung		Nein
Zwangseinschaltung		Ja
Zwangsabschaltung		Ja
Tierschneise		Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung		Nein
Vernetzbar		Ja
Optimale Montagehöhe		2,5m
Treppenhausüberwachung		Nein
Überbrückungsschalter		Nein
Max. Reichweite zu einer Seite		6m
Max. Präsenzbereich		12,5m <sup>2</sup>
Max. Reichweite frontal		6m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden		12m
Geeignet für drahtlose Übertragung		Nein
Fernbedienbar		Ja
Mit Fernbedienung		Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar		Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar		Ja
Mit Signaleinheit		Nein

Technische Daten	827801000
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Frequenz	50Hz
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	30s
Max. Einschaltdauer	30min
Ausschaltverzögerung	300s
Einschaltverzögerung	10s
Erfassungswinkel horizontal	360°
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0°
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0°
Ansprechhelligkeit	10-2000lx
Max. Schaltleistung	2000W
Geeignet für C-Last	Ja
Temperatur	-20+50°C
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Nein
Tiefe	82mm
Durchmesser	111,5mm
Einbautiefe	0mm
Einbaudurchmesser	0mm
Min. Tiefe der Gerätedose	0mm