

## LED Strahler WS 2050 WP mit Bewegungsmelder, 1680lm, IP44, weiß



### Technische Daten

Artikelnummer:	1178080210	Mit Bewegungsmelder:	Ja
EAN:	4007123680122	Max. Erfassungsbereich:	10 m
VPE:	1	Max. Erfassungswinkel:	10 m
Lichtstrom:	1.680 lm	Min. Einschaltzeit:	10 s
Leistungsaufnahme:	20,5 W	Max. Einschaltzeit:	4 min
Lichtausbeute:	81 lm/W	Schlagfestigkeit:	IK07
Energieeffizienzklasse:	F	Schutzklasse:	I
Farbtemperatur:	3.000 K	Schutzart (IP):	IP44
Min. Nennspannung:	220 V		

<b>Max. Nenneingangsspannung:</b>	240 V	<b>Farbe:</b>	weiß
		<b>Verpackung:</b>	Im Verkaufskarton
		<b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>	0,55 kg
		<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	17 cm
		<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	18,3 cm
		<b>Produkthöhe (ohne Verpackung):</b>	16,5 cm
		<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	0,71 kg
		<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	18 cm
		<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	14,5 cm
		<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	22 cm

## Produkttexte

LED Außenstrahler als perfekte Lichtquelle für bspw. Hauseingänge, Hofeinfahrten, Garagen, Gärten usw.

- \* LED Strahler im schlankem Design.
- \* Mit horizontal und vertikal schwenkbarem Strahlerkopf.
- \* Optimale Ausleuchtung und flexible Positionierung des Strahlers.
- \* Schwenkbarer 180°-Bewegungsmelder mit bis zu 10 m Reichweite.
- \* Leuchtdauer individuell von ca. 10 Sek. bis 4 Min. einstellbar.
- \* UV-beständiges Kunststoffgehäuse.
- \* Einfache und flexible Montage an die Wand.
- \* Inklusive Befestigungsmaterial (2x Schrauben PWA4x35mm und 2x Dübel  $\phi$ 6x27mm).

## Lieferumfang

LED Strahler WS 2050 WP mit Bewegungsmelder, Befestigungsmaterial (2x Schrauben PWA4x35mm und 2x Dübel  $\phi$ 6x27mm)