



Drehmomentschraubendreher MH V1-SCREWDRIVER

- Werkzeug zum Verschrauben aller M12-Rundsteckverbinder mit Längsrändel
- Akustisches Signal bei Erreichen des voreingestellten Drehmomentes
- Voreingestelltes Drehmoment von 0,6 Nm

Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|---------|----------------|
| Länge | Klinge: 100 mm |
| Antrieb | 4 mm Sechskant |

Mechanische Daten

| | |
|-------|----------|
| Masse | ca. 93 g |
|-------|----------|

Passende Systemkomponenten

| | | |
|---|------------------------------|--|
|  | MH V1-BIT M12 | Steckaufsatz für M12 |
|  | MH V1-BIT M12-W14-HEX | Steckaufsatz für M12 mit Sechskant-Edelstahlrändel |

Veröffentlichungsdatum: 2020-06-29 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 307108_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**