

# HELIX®

Strickbund verhindert, dass Schmutz und Fremdkörper in die Handschuhe eindringen

Ultimative Beweglichkeit und Haptik

Außenschicht aus flammhemmendem Gemisch aus Aramid und Wolle (13 Gauge)

Flexible, FR-konforme Beschichtung der Handinnenfläche aus Neopren-Nitril-Gemisch sorgt für hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit

Nahtlose Konstruktion für verbesserten Tragekomfort und bessere Atmungsaktivität

Auf der schwarzen Handinnenfläche fallen Schmutz und Erde weniger auf

Gefahrenkategorie HRC 2  
Lichtbogenschutz ATPV  
8,6 cal/cm², gemäß internationaler Prüfmethode des ASTM-Entwurfs: Arbeitselement F18.65 WK14928, Bestimmung der Lichtbogenfestigkeit von Handschutzeinrichtungen

Waschbar und daher längere Nutzungsdauer



## 2082 Helix® Series

### EIGENSCHAFTEN:

<b>Außenschicht:</b>	Aramid/Wolle-Gemisch (13 Gauge)	
<b>Beschichtung:</b>	Material:	Neopren/Nitril
	Finish:	Partikel
	Gewicht:	Mittleres Gewicht
	Atmungsaktivität:	Niedrig
	Flexibilität:	Gut
	Haftung:	Trocken, ölig oder nass
<b>Größen:</b>	7/S bis 11/XXL	




### MERKMALE:

Innovation und Sicherheit gehen Hand in Hand. Das ist die DNA der Helix® Series. Die Handschuhe der Helix® Series sind eng gestrickt und bestehen aus starken, aber extrem abtragbaren Fasern, die branchenführende Schnittfestigkeit und Abriebfestigkeit bieten. Diese komfortablen Strickhandschuhe sind eine nahtlose Serie, die für die meisten Aufgaben verwendet werden kann. Sie zeichnet sich durch ihre einheitliche Größe und Passform über die gesamte Linie aus und ist mit einer Vielzahl von Handinnenflächenbeschichtungen erhältlich, die für nasse und ölige bis hin zu trockenen Umgebungen geeignet sind.

**REACH COMPLIANT**

REACH-konform: Vermeidung von Substanzen, die als krebserregend, mutagenisch oder reprotoxisch, persistent, bioakkumulierbar oder toxisch klassifiziert sind.

### SCHUTZBEREICHE:

<b>Außenschicht aus Aramidgemisch</b>	<b>ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE</b>	<b>GRAMMWERT</b>	<b>DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA</b>
	<b>A3</b>	<b>1147</b>	<b>4</b>
	<b>EN 388</b>	<b>EN 407</b>	
			
	<b>3X43D</b>	<b>42312X</b>	

## HexArmor®

Rufen Sie uns unter **+49 (0)4131 9502-0** an oder besuchen Sie **uvex-safety.com/en/hexarmor**

HexArmor®-Produkte sind stich- und stoßfest, NICHT STICH- UND STOSSSICHER. Nicht in Verbindung mit beweglichen oder gezackten Klingen bzw. Werkzeugen verwenden. Für die Risikobewertung eines Produkts je nach individuellem Einsatz übernimmt ausschließlich der Benutzer die Verantwortung. Die Schutzbereiche dienen als allgemeine Richtlinie. Die Schutzbereiche können am tatsächlichen Produkt abweichen. Produktmerkmale, Design und Schutzbereiche können Änderungen unterliegen.

Geschützt durch Patente und zur Patentierung anstehend