



ST315



Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 63VA 6PLE

Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 63VA 6PLE

Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : ST315

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Betriebstemperatur	-20...35 °C
Ausgangsspannung	12 / 24 V
Leistungsaufnahme	63 VA
Anzahl Module	6
Isolationsspannung	4000 V
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6mm ²
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	105 mm
Tiefe installiertes Produkt	68 mm
Leitungslänge zum Türöffner 0,5 A	max. 100 m
Leitungslänge zum Türöffner 1 A	max. 50 m
Schutzart	IP20
Frequenz	50
Leerlaufspannung sekundär	14.2 / 26.5 V
Leistung	63 VA
Temperaturschutz	Ja
Kurzschlussicher	Ja
Ein-/Ausschalter	Nein