



Artikelnummer 9123020535
EAN 4007123684380

BESCHREIBUNG

- 12 superhelle SMD-LEDs vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Gummierter Handgriff für beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet.
- 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige.
- USB Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	700 lm	Anzahl der Batterien	1
Gesamtlichtstrom Nebenquelle	100 lm	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbtemperatur	5,700 K	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Kapazität	2 Ah	Schlagfestigkeit	IK07
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	10 h	Schutzart (IP)	IP54
Akku-Ladezeit ca.	3,5 h		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.36 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.3 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	9 cm x 6,5 cm x 25,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5,8 cm x 3,1 cm x 20,1 cm		